


LAMPソフトクローズヒンジ
SOFT CLOSE HINGE**HG-JV65-S**取付説明書
Installation instructions

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。
取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

Thank you for using our product. Before installation,
please read this manual thoroughly.

**本製品について ABOUT THE PRODUCT**

- 横開き扉に使用するソフトクローズ機能付きの一軸ヒンジです。
- This is a single-axis hinge with a soft-close function to be used for horizontal swing doors.

正しく安全に取り付けていただくために FOR YOUR SAFETY AND CORRECT INSTALLATION

図記号の意味



Meaning of symbols



注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ① 本製品は横開き扉専用です。その他開き勝手の扉には使用しないでください。
- ① 指定寸法、仕様、各部の水平、垂直を必ず守ってください。板の反り、傾きやねじれは、故障などの原因になります。
- ① 扉の質量、扉の開閉時の衝撃に耐えうる強度のキャビネットを製作してください。また、ねじは必ず指定したものを確実に締めつけてください。取付強度が不足していると、扉が脱落してけがをするおそれがあります。
- ① ねじの緩み等の異常がないか、定期的に点検し、増し締めしてください(お使い始めから1ヶ月後と6ヶ月後、その後は1年ごとを目安にしてください)。
- ① 取付ねじの締結力は2 N・mを目安にしてください。

! If not followed, injury or damage may result.

- ① This product is for horizontal swing doors only. Do not use this product for other types of doors.
- ① Make sure to follow the designated dimensions, specifications, and horizontal/vertical angles. Make sure that the cabinet and door are not warped, since it may cause failure.
- ① It is necessary to manufacture the cabinet with sufficient strength so that it endures the weight of the door and any impact upon opening/closing the door. Only use designated screws and ensure that they are fastened firmly. A cabinet with poor strength or loose screws might result in the door falling and causing injury.
- ① Make sure to check the screws for slack at regular intervals (one month from first usage, half a year, and then one time every year is recommended).
- ① The tightening force of the mounting screws should be 2 N・m.

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

電話番号 **03 (3864) 1122**受付時間 **月～金 9:00～17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)FAX **03 (3863) 6875**E-mail: **support@sugatsune.co.jp**

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE **スガツネ工業**
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384)・ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001:物流WESTを除く、国内拠点 ※ISO14001:千葉工場および物流センター (ISBC)
https://www.sugatsune.co.jp/ 2020.02 1395-1

部品一覧 PARTS LIST

No.	①	②
部 品 Parts	本体 (body)	ねじカバー (cover)
個 数 Quantity	1ヶ (pc)	4ヶ (pcs)

■ 推奨ねじ Recommended screws

- ・ M5バインド小ねじ Bind head screw M5
- ・ M5なべ小ねじ Pan head screw M5

※M5トラスねじ、M5六角穴付ボルトも使用できますが、ねじカバーの取付はできません。



※Truss screws M5 and hexagon socket head cap screw screws M5 can also be used, but the screw covers cannot be assembled.

■ 使用する工具 Tools needed

六角棒スバナ (呼び)2.5
閉止速度調整用


Hex Key 2.5 mm

For closing speed adjustment

**仕様 SPECIFICATION****■ 製品サイズ Product size****■ 対応扉 Door size**



2個吊りの場合
For two-piece suspension

700以下 [mm]
Max. 700




3個吊りの場合
For three-piece suspension

700以下 [mm]
Max. 700

**■ ソフトクローズ範囲 Soft-close range****■ 使用可能温度範囲 Operating temperature**

0°C ~ 40°C

速度調整 ADJUSTMENT PROCEDURE

SUGATSUNE KOGYO CO.,LTD
Tokyo, JAPAN
Phone: +81 (0)3 3866 2260 E-mail:export@sugatsune.co.jp

SUGATSUNE KOGYO (UK) LTD
Reading, UK
Phone: +44 118 9272 955 E-mail:sales@sugatsune.co.uk

SUGATSUNE EUROPE GmbH
Düsseldorf, GERMANY
Phone: +49 21 53112900 E-mail:sales@sugatsune.eu
ISO9001 (Japan Offices and Sugatsune America) and ISO14001 (Chiba Production division and Logistics center), certified.

SUGATSUNE SHANGHAI Co., LTD
Shanghai, CHINA
Phone: +86 21 3632 1858 E-mail:tamp@sugatsune.com.cn

Guangzhou, CHINA
Phone: +86 20 6639 3552 E-mail:tamp@sugatsune.com.cn

SUGATSUNE KOGYO INDIA PRIVATE LIMITED
Mumbai, INDIA
Phone: +91 22 28314490/91 E-mail:sales@sugatsune.in

SUGATSUNE AMERICA, INC
California, USA
Phone: +1 310 329 6373 E-mail:sales@sugatsune.com

Chicago, USA
Phone: +1 312 461 1081 E-mail:chicagoshowroom@sugatsune.com.

SUGATSUNE CANADA, INC.
Phone: +1 514 312 5267 E-mail:support@sugatsune.ca