


このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。  
取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。  
取付後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

Thank you for selecting our product. Before starting installation,  
please read this manual thoroughly to ensure correct installation.  
Please keep this manual at hand for future reference.



## 本製品について ABOUT THE PRODUCT

- 本製品は、別売品のオリンピアシリーズ360をガラス扉に取り付けするための金具です。
- Face plate to mount 360 concealed hinge for glass door.

## 正しく安全に取り付け・使用していただくために

### 図記号の意味

	警告 注意		禁止		厳守
--	----------	--	----	--	----

**⚠ 注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- ❶ 扉を開ききった状態からさらに開いたり、扉を必要以上に強く閉めるなど、無理な扉の開閉はおやめください。故障の原因になります。
- ⊘ シャワーブースなどの水回りには使用しないでください。
- ❶ ガラスは、強化ガラスを使用してください。また、ガラスには飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。但し、ガラスと製品が接触する範囲の飛散防止フィルムを除去することをお勧めします。フィルムのずれが原因でガラス扉が下がり、開閉動作に支障が出るおそれがありますので、ガラス加工業者やフィルム業者にご相談ください。
- ❶ 本製品は家具を構成する為の部品です。取付終了後に、最終製品としての機能及び安全性をご確認いただくと共に、家具自体の安全に関わる使用者への注意喚起も行ってください。
- ❶ ねじの緩み等異常がないか、定期的に点検し、増し締めしてください。(お使い始めから1ヶ月後と6ヶ月後、その後は1年ごとを目安にしてください。)
- ❶ 各部の取り付けには、必ず手回しのドライバーを使ってください。電動ドライバーなどを使用すると、部品が変形・破損するおそれがあります。

## FOR YOUR SAFE WORK AND CORRECT INSTALLATION

### Meaning of symbols




	Warning Caution		Prohibited		Required
--	--------------------	--	------------	--	----------

**⚠ Caution :** If not followed injury or damage may result.



- ❶ Do not open the door over the full open angle or close the door with excessive force.
- ⊘ Do not use the product in wet environments such as showers.
- ❶ Use tempered glass. Using shatter-proof film is recommended. For areas where the glass brackets grip, make sure to remove the shatter-proof film before installing.
- ❶ This product is for furniture fittings. After installation, make sure to test the finished product thoroughly to ensure that it is well-functioning and safe.
- ❶ Make sure to check the screws for slack at regular intervals (one month from first usage, half a year, and then one time every year is recommended).
- ❶ Be sure to use a manual screwdriver to install each part. The part may be damaged if an electric screwdriver is used.

適応ガラス厚：4、5、6 mm  
(最大1/4 inchまで)

Applicable glass thickness is  
4, 5 or 6 mm (Max.1/4 inch)



取付手順 INSTALLATION PROCEDURE



締付トルク：0.75 ~ 1.5 N・m  
強く締め過ぎるとガラスが割れるおそれがあります。  
The recommended tightening torque is  
0.75 ~ 1.5 N・m.  
Note that over tightening may cause  
the glass to break.

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

電話番号 03 (3864) 1122

受付時間 月~金 9:00~17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail : support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

**SUGATSUNE** スガツネ工業  
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録  
※ISO9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)  
<http://www.sugatsune.co.jp/>

**SUGATSUNE KOGYO CO.,LTD**  
Tokyo, JAPAN  
Phone: +81 (0)3 3866 2260 E-mail: export@sugatsune.co.jp

**SUGATSUNE KOGYO (UK) LTD**  
Reading, UK  
Phone: +44 118 9272 955 E-mail: sales@sugatsune.co.uk

**SUGATSUNE EUROPE GmbH**  
Düsseldorf, GERMANY  
Phone: +49 211 53812900 E-mail: sales@sugatsune.eu  
ISO9001(Japan Offices and Sugatsune America) and ISO14001(Chiba Production division and Logistics center), certified.

**SUGATSUNE SHANGHAI Co., LTD**  
Shanghai, CHINA  
Phone: +86 21 3632 1858 E-mail: lamp@sugatsune.com.cn

**Guangzhou, CHINA**  
Phone: +86 20 6639 3552 E-mail: lamp@sugatsune.com.cn

**SUGATSUNE KOGYO INDIA PRIVATE LIMITED**  
Mumbai, INDIA  
Phone: +91 22 28314490/91 E-mail: sales@sugatsune.in

**SUGATSUNE AMERICA, INC**  
California, USA  
Phone: +1 310 329 6373 E-mail: sales@sugatsune.com

**Chicago, USA**  
Phone: +1 312 461 1081 E-mail: chicagoshowroom@sugatsune.com.

**SUGATSUNE CANADA, INC.**  
Phone: +1 514 312 5267 E-mail: support1@sugatsune.ca

2018.09 1257-1